


VECTOR P SMEKKLÅS FOR VRIDERHASP

2800-001010-0101

Vector P håndtak, for vriderhasp

- Smekklås / Slam latch
- Heavy duty
- Flere mulige grep
- IP65
- Høyre- eller venstremontering



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig håntak i Vectorserien fra IndustriLås. Dette håndtaket er laget med "slam latch", noe som betyr at du kan "smelle" døren igjen og håndtaket vil lukke seg. Mekanismen er designt slik at den aktiviseres gjennom to steg. Dette er en vanlig sikkerhetsfunksjon, og brukes ofte i applikasjoner som anvendes i kjøretøy.

Vector P kan velges med monteringsbrakett eller fire støpte skruer. Begge alternativene gir et estetisk blindfeste som ikke er synlig fra utsiden. Tilgjengelig som venstre-, høyre- eller universell - versjon for godt og riktig grep. Leveres med high end cylinder 805, kommer med lokk i rustfritt stål (304) og støvlukker. To nøkler er inkludert. Andre sylindere kan leveres på forespørsel. IP65 med PUR-pakning og O-ring. Det glassfiberforsterkede polyamidet som produktet lages av gir et robust og lett håndtak med utmerket korrosjonsmotstand. Låsepunktet er sentrert bak håndtaket.

Tiltrekkingmomentet til de to monteringsmutrene for monteringsbraketten er 3,0 Nm.

Tiltrekkingmomentet til de fire mutterne for de fire støpte boltene er 2,2 Nm.

Det er viktig at de fire hullene i de innebygde boltene er innenfor toleranse for å forhindre skade når M5-mutterne strammes.

Artikkelnummer for Vector P (AAAA-BBCCDDE-FFGG)

AAAA-	Type	BB	Håndtak	CC	Montering	DD	Hasp	E	Typ	-FF	Sylinder	GG	Beslag	H	L
2800-	Vector P	0	Rett	01	Støpte bolter	05	Vrider	0	Standard	-01	805	00	Nei	-	-
		1	Venstre	02	Brakett			1	Highlander			01	Ja	16	55
		2	Høyre												

;

TEKNISKE DATA

Materiale adapter	PA6
Materiale bolt	Galvanisert FZB, Stål
Materiale håndtak	PA6
Materiale kant	PA6



A 3D perspective diagram of a mold assembly. It consists of a blue rectangular mold body with a central cavity. A black cylindrical plunger is inserted into the cavity from the top. A grey L-shaped stop is positioned at the bottom right of the cavity, against the side wall, to prevent the plunger from moving too far.

